

**HELIGRIP skæreindsatser, IC8250, Stikbredde w / hjørneradius R: 4/0,4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273403 4/0,4
GTIN	7291075028850
Artikelklasse	26C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Positiv spånbryder. Blødt snit. Reducerede skærekrafter.

**Anvendelse:**

Til aksial og radial stikdrejning, af- og indstikning, aksialstik og indvendig bearbejdning. (HELIGRIP-skæreindsatser til opgaver med aksialstik er kun kompatible med HFHR-holder).

**Passer til:**

Skærholder nr. 273766 – 273768.

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	4 mm
Tilspænding f indstikning	0,09 - 0,15 mm/o
Tolerance stikbredde w	0,05 mm
Hjørneradius R	0,4 mm
Tilspænding f drejning	0,18 - 0,24 mm/o
INSL	19 mm

Tilspænding f plandrejning	0,15 - 0,3 mm/o
Tilspænding f aksialstik	0,1 - 0,24 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,25 - 2,4 mm
Serie	HELI-GRIP
Skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	2,4 mm
Skæredybde $a_{p\text{ min}}$	0,5 mm
Producentbetegnelse	GRIP 4004Y IC8250
Antal skift/skær	1
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbrøder	Y
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	45 - 260 m/min
Type	IC8250
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning