

**HELIGRIP skæreindsatser, IC8250, Stikbredde w / hjørneradius R: 3/0,3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273403 3/0,3
GTIN	7291075028881
Artikelklasse	26C

Beskrivelse**Udførelse:**

Positiv spånbryder. Blødt snit. Reducerede skærekrafter.

Anvendelse:

Til aksial og radial stikdrejning, af- og indstikning, aksialstik og indvendig bearbejdning. (HELIGRIP-skæreindsatser til opgaver med aksialstik er kun kompatible med HFHR-holder).

Passer til:

Skærholder nr. 273766 – 273768.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f indstikning	0,07 - 0,11 mm/o
Stikbredde W	3 mm
Tolerance stikbredde w	0,05 mm
Hjørneradius R	0,3 mm
INSL	15,8 mm
Tilspænding f drejning	0,15 - 0,19 mm/o

Tilspænding f plandrejning	0,1 - 0,2 mm/o
Tilspænding f aksialstik	0,08 - 0,2 mm/o
Skæredybde a_p	0,4 - 1,8 mm
Serie	HELI-GRIP
Skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	1,8 mm
Skæredybde $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
Producentbetegnelse	GRIP 3003Y IC8250
Antal skift/skær	1
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbrøder	Y
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	45 - 260 m/min
Type	IC8250
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning