

**HELIGRIP skæreindsatser, IC830, Stikbredde w / hjørneradius R: 5/0,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273405 5/0,5
GTIN	7291075029055
Artikelklasse	26C

Beskrivelse**Udførelse:**

Positiv spånbylder. Blødt snit. Reducerede skærekrafter.

Anvendelse:

Til aksial og radial stikdrejning, af- og indstikning, aksialstik og indvendig bearbejdning. (HELIGRIP-skæreindsatser til opgaver med aksialstik er kun kompatible med HFHR-holder).

Passer til:

Skærholder nr. 273766 – 273768.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius R	0,5 mm
Tilspænding f indstikning	0,11 - 0,2 mm/o
Tolerance stikbredde w	0,05 mm
Stikbredde W	5 mm
Tilspænding f drejning	0,2 - 0,3 mm/o
INSL	19 mm

Tilspænding f aksialstik	0,12 - 0,24 mm/o
Tilspænding f plandrejning	0,15 - 0,35 mm/o
Skæredybde a_p	0,6 - 3 mm
Serie	HELI-GRIP
Skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Skæredybde $a_{p\text{ min}}$	0,6 mm
Producentbetegnelse	GRIP 5005Y IC830
Antal skift/skær	1
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	T
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Type	IC830
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning