


**HELIGRIP skæreindsatser, IC808, Stikbredde w / hjørneradius R: 3/0,3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273413 3/0,3
GTIN	7291075482652
Artikelklasse	26C

Beskrivelse**Udførelse:**

Optimeret spånformning og spånkontrol.

Anvendelse:

Til aksial og radial stikdrejning, af- og indstikning, aksialstik og indvendig bearbejdning. (HELIGRIP-skæreindsatser til opgaver med aksialstik er kun kompatible med HFHR-holder).

Passer til:

Skærholder nr. 273766 – 273768.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Tolerance stikbredde w	0,05 mm
Stikbredde W	3 mm
Tilspænding f indstikning	0,07 - 0,11 mm/o
Hjørneradius R	0,3 mm
INSL	15,8 mm
Tilspænding f drejning	0,14 - 0,18 mm/o
Skæredybde a_p	0,4 - 1,8 mm

Serie	HELI-GRIP
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	1,8 mm
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Producentbetegnelse	GRIP 3003T IC808
Antal skift/skær	1
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånryder	T
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 180 m/min
Type	IC808
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning