

Garant**Dykfræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 52/3mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	211806 52/3
GTIN	4045197502056
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	52 mm
Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Samlet længde $L_{i alt}$	55 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
passende vendeskærsplatter	VCG. 2205
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	102 mm
Cirkulær borefræsning a_p	10 mm
Rampingvinkel α_{maks}	4,05 grader

Ramplinglængde L for α_{maks}	42,34 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	98 mm
$\varnothing D_3$	46 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Dykfræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP