



FLASHPENTA PMN D-J/D-C skæreindsatser, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 2/32mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273581 2/32
GTIN	7291075380606
Artikelklasse	26K

Beskrivelse

Udførelse:

Til afstikning af stænger, hårde materialer og ved vanskelige opgaver. Spånbrydere med udformet beskyttelsesfas. Middel til høj tilspænding.

Passer til:

Holder til vendeskærsplatter nr. 273576 – 273577.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius R	0,2 mm
Tolerance stikbredde w	0,03 mm
Stikbredde W	2 mm
Tilspænding f	0,04 - 0,14 mm/o
Tolerance, hjørneradius R	0,03 mm
Serie	FLASHPENTA

Producentbetegnelse	PMN D32-2C02 IC908
Antal skift/skær	5
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	C
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Type	IC908
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning