



TANGGRIP TNF-IQ skæreindsatser, IC808, Stikbredde w / hjørneradius R: 5/0,35mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	274224 5/0,35
GTIN	7291075310603
Artikelklasse	26A

Beskrivelse

Udførelse:

Positiv spånbrøder. Blødt skærende. Optimal spånkontrol og spånevakuering. Lav til middel tilspænding.

Anvendelse:

Til aksialstik.

Passer til:

Skærholder nr. 274202 – 274205.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	5 mm
Hjørneradius R	0,35 mm
Tolerance stikbredde w	0,05 mm
Tilspænding f	0,12 - 0,2 mm/o
Serie	TANG-GRIP

Producentbetegnelse	TNF 5M-IQ IC808
Antal skift/skær	1
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbrøder	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 150 m/min
Type	IC808
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning