



## FLASHPENTA PMN D-J/D-C skæreindsatser, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 2/22mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273580 2/22
GTIN	7291075380675
Artikelklasse	26K

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Til afstikning og indstikning af bløde komponenter. Minimerer graddannelse. Positiv spånbrøder. Blødt skærende. Lav til middel tilspænding.

**Passer til:**

Holder til vendeskærsplatter nr. 273576 – 273577.

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

### Teknisk beskrivelse

Hjørneradius R	0,2 mm
Tolerance stikbredde w	0,03 mm
Tilspænding f	0,04 - 0,12 mm/o
Stikbredde W	2 mm
Tolerance, hjørneradius R	0,03 mm

Serie	FLASHPENTA
Producentbetegnelse	PMN D22-2J02 IC908
Antal skift/skær	5
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	J
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Type	IC908
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning