

**PENTACUT 24N-J/34N-J skæreforsatser, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 3/24mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273937 3/24
GTIN	7291075151411
Artikelklasse	26K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Positiv spånformer. Blødt skærende. Lav til middel tilspænding.

**Anvendelse:**

Det foretrukne valg til præcisionsstikning. Afstikning er mulig. Også egnet til afbrudte snit.

**Passer til:**

Holder til vendeskærsplatter nr. 273924 – 273925.

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	3 mm
Hjørneradius R	0,2 mm
Tolerance stikbredde w	0,02 mm
BW	4 mm
Tilspænding f	0,04 - 0,16 mm/o

Indstiksdybde $t_{\text{maks}}$	6,5 mm
Tolerance, hjørneradius R	0,03 mm
Plattestørrelse $\varnothing d$	24 mm
Serie	PENTACUT
Producentbetegnelse	PENTA 24N300J020 IC908
Antal skift/skær	5
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	J
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Type	IC908
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning