



PENTACUT 24N-J/34N-J skæreforsatser, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 4/24mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273937 4/24
GTIN	7291075151541
Artikelklasse	26K

Beskrivelse

Udførelse:

Positiv spånformer. Blødt skærende. Lav til middel tilspænding.

Anvendelse:

Det foretrukne valg til præcisionsstikning. Afstikning er mulig. Også egnet til afbrudte snit.

Passer til:

Holder til vendeskærsplatter nr. 273924 – 273925.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius R	0,4 mm
Stikbredde W	4 mm
Indstiksdybde t_{maks}	6,25 mm
Tolerance stikbredde w	0,02 mm
Tilspænding f	0,04 - 0,18 mm/o

Tolerance, hjørneradius R	0,03 mm
Plattestørrelse Ø d	24 mm
Serie	PENTACUT
Producentbetegnelse	PENTA 24N400J040 IC908
Antal skift/skær	5
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	J
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Type	IC908
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning