




PENTACUT 24N-C/34N-C skæreforsatser, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 1,5/34mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273939 1,5/34
GTIN	7291075289732
Artikelklasse	26K

Beskrivelse

Udførelse:

Spånbrydere med udformet beskyttelsesfas. Middel til høj tilspænding.

Anvendelse:

Det foretrukne valg til præcisionsstikning. Afstikning er mulig. Også egnet til afbrudte snit.

Passer til:

Holder til vendeskærsplatter nr. 273924 – 273925.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Indstiksdybde t_{maks}	8 mm
Tolerance stikbredde w	0,02 mm
Stikbredde W	1,5 mm
Hjørneradius R	0,15 mm
Tilspænding f	0,03 - 0,07 mm/o

Tolerance, hjørneradius R	0,03 mm
Plattestørrelse Ø d	34 mm
Serie	PENTACUT
Producentbetegnelse	PENTA 34N150C015 IC908
Antal skift/skær	5
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbynder	C
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Type	IC908
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning