



## PENTACUT 24N-C/34N-C skæreforsatser, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 3/24mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273939 3/24
GTIN	7291075346824
Artikelklasse	26K

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Spånbrydere med udformet beskyttelsesfas. Middel til høj tilspænding.

**Anvendelse:**

Det foretrukne valg til præcisionsstikning. Afstikning er mulig. Også egnet til afbrudte snit.

**Passer til:**

Holder til vendeskærsplatter nr. 273924 – 273925.

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

### Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	3 mm
Hjørneradius R	0,2 mm
Indstiksdybde $t_{maks}$	6,2 mm
Tolerance stikbredde w	0,02 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,2 mm/o

Tolerance, hjørneradius R	0,05 mm
Plattestørrelse Ø d	24 mm
Serie	PENTACUT
Producentbetegnelse	PENTA 24N300C020 IC908
Antal skift/skær	5
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	C
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Type	IC908
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning