



## PENTACUT 17 N-P skæreindsatser højre, IC1008, Stikbredde w / plattestørrelse: 0,5/17mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273956 0,5/17
GTIN	7291075390094
Artikelklasse	26K

### Beskrivelse

**Anvendelse:**

Universalsystem til bearbejdning af små komponenter. Til af- og indstikning, stikdrejning, gevindskæring og returdrejning.

Til af- og indstikning. Positiv spånbrøder. Blødt skærende.

**Passer til:**

Holder til vendeskærsplatter nr. 273950 – 273951.

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

### Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	0,5 mm
Tilspænding f	0,02 - 0,04 mm/o
Indstiksdybde $t_{maks}$	2 mm
CUTDIA	4 mm
Plattestørrelse $\varnothing d$	17 mm

Serie	PENTACUT
Producentbetegnelse	PENTA 17N050P000RS IC1008
Antal skift/skær	5
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Type	IC1008
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning