



MINCUT MIFR skæreforsatser neutral, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 2,2/8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270426 2,2/8
GTIN	7291075262537
Artikelklasse	26J

Beskrivelse

Udførelse:

Til indvendig aksial indstikning og stikdrejning.

Passer til:

Borestang nr. 270420.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde t_{maks}	5,5 mm
Plattestørrelse $\varnothing d$	8 mm
WF	2,9 mm
Tilspænding f plandrejning	0,02 - 0,06 mm/o
Tilspænding f aksialstik	0,02 - 0,1 mm/o
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 21 mm
Hjørneradius R	0,2 mm
Type	IC908
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig

Skærehastighed v_c , primær anvendelse

80 - 140 mm/min

Produkttype

Mini-skifteskæreplatte