



MINCUT MIFR skæreforsatser Hel radius, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 3/15mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270427 3/15
GTIN	7291075262452
Artikelklasse	26J

Beskrivelse

Udførelse:

Til indvendig aksial indstikning og stikdrejning.

Passer til:

Borestang nr. 270420.

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse Ø d	15 mm
Maks. skæredybde t_{maks}	15 mm
WF	5,85 mm
DAXN-DAXX	10 - 999 mm
Tilspænding f aksialstik	0,03 - 0,05 mm/o
INSL	30 mm
Tilspænding f plandrejning	0,03 - 0,04 mm/o
Hjørneradius R	1,5 mm
Type	IC908
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig

Skærehastighed v_c , primær anvendelse

80 - 140 mm/min

Produkttype

Mini-skifteskæreplatte