

**TPKT 1003PDR, IC810, Type: GGG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226596 GGG
GTIN	7291075313628
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanter. Aksial og radial positivt skæredesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Vejledende værdier for $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Type	GGG
Serie	HELI3MILL
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f_z	0,15 mm
Antal skift/skær	3
ISO-kode, vendeskærsplatte	TPKT 1003PDR
Geometri	PDR

Producentbetegnelse	HM390 TPKT 1003PDR IC810
Type	IC810
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG (G)	egnet	240 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		