

**XNMU 040310T, IC830, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221211 ST1400
GTIN	7291075393422
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærsplade med 4 skærekanten. Med sideskær.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p\max} = 0,8 \text{ mm}$.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Programmeringsradius ved $a_{p\max}$.	1,8 mm
Type	ST1400
Serie	LOGIQ4FEED
Tilspænding f_z	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	XNMU 040310T
Geometri	T
Producentbetegnelse	FFX4 XNMU 040310T IC830

Type	IC830
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	0,8 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		