

**TDKT 150512-PDR, IC808, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226561 ST900
GTIN	7291075313017
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanter. Aksial og radial positivt skærdesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p max = 13,0 mm.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Serie	HELI3MILL
Hjørneradius	1,2 mm
Type	ST900
Antal skift/skær	3
Tilspænding f_z	0,25 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TDKT 150512-PDR
Geometri	PDR

Producentbetegnelse	HM390 TDKT 150512-PDR IC808
Type	IC808
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	280 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	260 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	240 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	220 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		