

**TDKT 150504PDR, IC830, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226562 INOX
GTIN	7291075312645
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Trigon-vendeskersplatte med 3 spiralformede skærekanten. Aksial og radial positivt skæredesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p max = 13,0 mm.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z	0,2 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Serie	HELI3MILL
Antal skift/skær	3
Geometri	PDR
Producentbetegnelse	HM390 TDKT 150504PDR IC830
Type	IC830

Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	110 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		