



MINCUT MIFR skæreforsatser neutral, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 2,5/15mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270426 2,5/15
GTIN	7291075262469
Artikelklasse	26J

Beskrivelse

Udførelse:

Til indvendig aksial indstikning og stikdrejning.

Passer til:

Borestang nr. 270420.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde t_{maks}	9 mm
Plattestørrelse $\varnothing d$	15 mm
WF	5,55 mm
Tilspænding f plandrejning	0,03 - 0,04 mm/o
INSL	30 mm
DAXN-DAXX	15 - 60 mm
Tilspænding f aksialstik	0,03 - 0,05 mm/o
Hjørneradius R	0,2 mm
Type	IC908
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 140 mm/min
Produkttype	Mini-skifteskæreplatte