


**HELIGRIP skæreindsatser, IC808, Stikbredde w / hjørneradius R: 4/0,4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273413 4/0,4
GTIN	7291075485646
Artikelklasse	26C

Beskrivelse**Udførelse:**

Optimeret spånformning og spånkontrol.

Anvendelse:

Til aksial og radial stikdrejning, af- og indstikning, aksialstik og indvendig bearbejdning. (HELIGRIP-skæreindsatser til opgaver med aksialstik er kun kompatible med HFHR-holder).

Passer til:

Skærholder nr. 273766 – 273768.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f indstikning	0,09 - 0,15 mm/o
Tolerance stikbredde w	0,05 mm
Hjørneradius R	0,4 mm
Stikbredde W	4 mm
Tilspænding f drejning	0,18 - 0,24 mm/o
INSL	19 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 2,4 mm

Serie	HELI-GRIP
Producentbetegnelse	GRIP 4004T IC808
Antal skift/skær	1
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	T
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 180 m/min
Type	IC808
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning