

**XNMU 043010HP, IC5820, Type: S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221214 S
GTIN	7291075393453
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærsplatte med 4 skærekanter. Med sideskær.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\text{ maks}} = 0,8$ mm.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z	0,4 mm
Programmeringsradius ved $a_{p\text{ maks}}$	1,8 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Type	S
ISO-kode, vendeskærsplatte	XNMU 043010HP
Hjørneradius	1 mm
Geometri	HP

Producentbetegnelse	FFX4 XNMU 040310HP IC5820
Type	IC5820
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	0,8 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	35 m/min	S
Inconel	egnet	35 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		