

**TDCT 1505PDR, IC882, Type: S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226564 S
GTIN	7291075312638
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Trigon-vendeskersplatte med 3 spiralformede skærekanter. Aksial og radial positivt skæredesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Type	S
Hjørneradius	0,8 mm
Serie	HELI3MILL
Antal skift/skær	3
Tilspænding f_z	0,15 mm
Geometri	PDR
Producentbetegnelse	HM390 TDCT 1505PDR IC882

Type	IC882
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Ti > 850 N/mm ²	egnet	50 m/min	S
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		