

**TDKT 1505PDR, IC808, Type: ST900****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 226560 ST900 |
| GTIN | 7291075312713 |
| Artikelklasse | 19A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanten. Aksial og radial positivt skærdesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p max = 13,0 mm.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|--------------|
| Serie | HELI3MILL |
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| Tilspænding f_z | 0,25 mm |
| Type | ST900 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | TDKT 1505PDR |
| Antal skift/skær | 3 |
| Geometri | PDR |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Producentbetegnelse | HM390 TDKT 1505PDR IC808 |
| Type | IC808 |
| Skæremateriale | HM |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|-----------|----------|
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 300 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 280 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 260 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | betinget egnet | 240 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | betinget egnet | 220 m/min | P |
| våd, maksimal | egnet | | |
| tør | egnet | | |