

**Garant****Skivefræser med krave Bredde ap = 10 mm, Ø D: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218566 50
GTIN	4045197530356
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

**Anvendelse:**

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

**Reservedel:**

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP15**. Der kan fås skivefræsere op til Ø D = 200 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Kravelængde $L_1$	15 mm
passende vendeskærsplatter	SNHX
Samlet længde $L_{i alt}$	50 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e maks}$	8,5 mm
Holdeboring-Ø	16 mm

effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$	2
Krave-Ø $d_1$	32 mm
Skær-Ø $D_c$	50 mm
Antal vendeskærsplatter	4
Skaftudførelse	med boring
Indvendig køling	nej
Værktøjsudskiftning	PowerCard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SN.. 1205
Vendeplatteskruesæt	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Produkttype	Skivefræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219983
Momentskrueetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2