

**TDKT 1505PDR, IC882, Type: S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226563 S
GTIN	7291075312621
Artikelklasse	19A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Trigon-vendeskærsplade med 3 spiralformede skærekanter. Aksial og radial positivt skæredesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$ .

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,8 mm
Serie	HELI3MILL
ISO-kode, vendeskærsplade	TDKT 1505PDR
Type	S
Tilspænding $f_z$	0,15 mm
Antal skift/skær	3
Geometri	PDR

Producentbetegnelse	HM390 TDKT 1505PDR IC882
Type	IC882
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskersplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	S
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		