

**TPKT 100310PDR, IC808, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226518 ST900
GTIN	7291075313734
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanten. Aksial og radial positivt skæredesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Vejledende værdier for $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Serie	HELI3MILL
Hjørneradius	1 mm
Antal skift/skær	3
ISO-kode, vendeskærsplatte	TPKT 100310PDR
Type	ST900
Tilspænding f_z	0,15 mm
Geometri	PDR

Producentbetegnelse	HM390 TPKT 100310PDR IC808
Type	IC808
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	280 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	260 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	240 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	220 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		