

Garant**Skivefræser med krave Bredde ap = 10 mm, Ø D: 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218566 160
GTIN	4045197530400
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

Anvendelse:

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

Reservedel:

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP15**.

Der kan fås skivefræsere op til Ø D = 200 mm.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D _c	160 mm
effektivt skærantal Z _{eff}	8
Holdeboring-Ø	40 mm
Samlet længde L _{i alt}	50 mm
Krave-Ø d ₁	70 mm

Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$	41,2 mm
passende vendeskærsplatter	SNHX
Antal vendeskærsplatter	16
Skafthudførelse	med boring
Indvendig køling	nej
Værktøjsudskiftning	PowerCard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SN.. 1205
Vendeplatteskruesæt	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219983
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP