

Garant**Skivefræser med krave Bredde ap = 12 mm, Ø D: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218567 125
GTIN	4045197530516
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

Anvendelse:

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

Reservedel:

Nr. 219984 (TX15; 2,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP15**.
Der kan fås skivefræsere op til Ø D = 200 mm.

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	40 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$	23,7 mm
Skær-Ø D_c	125 mm
passende vendeskærsplatter	SNHX

effektivt skærantal Z_{eff}	6
Krave-Ø d_1	70 mm
Antal vendeskærsplatter	12
Skaftudførelse	med boring
Indvendig køling	nej
Værktøjsudskiftning	PowerCard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SN.. 1207
Vendeplatteskruesæt	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219984
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP