


**CCMT 09T302, Type: IC807****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260089 IC807
GTIN	7291075337952
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Serie	ISOTURN
Spånbryder	F3P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,2 mm
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Skæredybde a_p	0,1 - 2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig

Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 245 m/min
Type	IC807
Tilspænding f	0,06 - 0,25 mm/o
Producentbetegnelse	CCMT 09T302-F3P IC807
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning