

**Garant****Dykfræser 93°, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211807 80/5
GTIN	4045197648426
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder.

**Anvendelse:**

Til eliminering af fastklemning af spåner, især ved fræsning af dybe lommer.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
passende vendeskærsplatter	VCG. 2205
Skær-Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	55 mm
Antal skær Z	5

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	158 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	2,44 grader
Cirkulær borefræsning $a_p$	10 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	154 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	70,34 mm
$\varnothing D_3$	74 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Dykfræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7