

**Garant****Dykfræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211806 80/5
GTIN	4045197502070
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Holdeboring-Ø	27 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	55 mm
Skær-Ø $D_c$	80 mm
passende vendeskærsplatter	VCG. 2205
Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Antal skær Z	5
Cirkulær borefræsning $a_p$	10 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{maks}}$	158 mm

Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	70,34 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	154 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	2,44 grader
$\varnothing D_3$	74 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Dykfræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800
Momentskrueetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP