

Garant**GARANT Softcut® hjørnefræser 90° MTC, med gevind, Ø D / antal skær Z:
16/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215615 16/4
GTIN	4045197573902
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. **Den nye generation** af high-performance vendeplattehjørnefræsere **med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring** ved **ustabile forhold** eller **til spindler med lav dreveffekt**.

Anvendelse:

Til hjørnefræsning med store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,45** med klinge nr. **674252 str. 6IP**. Ved anvendelse af vendeplatter med en radius på 2 mm skal platteholderen modificeres.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	12,7 mm
Ø D ₁ h ₆	8,5 mm
Vendeplatteskruesæt	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Holdegevind M	M8
Samlet længde L _{i alt}	23 mm

passende vendeskærsplatter	AP.. 0602..
Skær-Ø D_c	16 mm
Antal skær Z	4
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	30 mm
Cirkulær borefræsning a_p	0,9 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	30 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,89 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	12,85 mm
Serie	Softcut®
Ø D_3	14 mm
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219827
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,45 Nm	211750 0,45
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP