

Garant**GARANT Softcut® hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / Zeff: 20/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215622 20/3
GTIN	4045197573933
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. **Den nye generation** af high-performance vendeplattehjørnefræsere **med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring** ved **ustabile forhold** eller **til spindler med lav dreveffekt. Passende vendeplatter APMT 0602..**

Anvendelse:

Til hjørnefræsning, også i fuld længde. Universal brug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,45** med klinge nr. **674252 str. 6IP**.

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius på 2 mm skal platteholderen modificeres.

Må ikke anvendes til ramping og cirkulær dykfræsning!

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	40 mm
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	28 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	90 mm
Skær-Ø D_c	20 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 0602..
Vendeplatteskruesæt	219827 (6IP; 0,45 Nm)

effektivt skærantal Z_{eff}	3
Skaft-Ø D_s h6	20 mm
Serie	Softcut®
Antal vendeskærsplatter	15
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219827
Momentskrueetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,45 Nm	211750 0,45
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP