

Garant**GARANT Softcut® hjørnefræser 90° MTC, med boring, Ø D / antal skær Z:
50/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215620 50/11
GTIN	4045197554482
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. **Den nye generation** af high-performance vendeplattehjørnefræsere **med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring** ved **ustabile forhold** eller **til spindler med lav dreveffekt**.

Anvendelse:

Til hjørnefræsning med store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,45** med klinge nr. **674252 str. 6IP**. Ved anvendelse af vendeplatter med en radius på 2 mm skal platteholderen modificeres.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219827 (6IP; 0,45 Nm)
---------------------	-----------------------

Holdeboring-Ø	22 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
Skær-Ø D_c	50 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 0602..
Antal skær Z	11
Rampingvinkel α_{maks}	0,24 grader
Cirkulær borefræsning a_p	0,8 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	46,85 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	98 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	98 mm
Serie	Softcut®
Ø D_3	48 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219827
	211750 0,45

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,45 Nm
