

Garant**GARANT Softcut® hjørnefræser 90° MTC, med boring, Ø D / antal skær Z:
63/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215620 63/12
GTIN	4045197550606
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. **Den nye generation** af high-performance vendeplattehjørnefræsere **med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring** ved **ustabile forhold** eller **til spindler med lav dreveffekt**.

Anvendelse:

Til hjørnefræsning med store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,45** med klinge nr. **674252 str. 6IP**. Ved anvendelse af vendeplatter med en radius på 2 mm skal platteholderen modificeres.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D _c	63 mm
-----------------------	-------

Holdeboring-Ø	22 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 0602..
Vendeplatteskruesæt	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Antal skær Z	12
Rampingvinkel α_{maks}	0,19 grader
Cirkulær borefræsning a_p	0,8 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	59,85 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	124 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	124 mm
Serie	Softcut®
$\varnothing D_3$	61 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,45 Nm	211750 0,45
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219827
	674252 6IP

PrecisionBit til Torx Plus[®], 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus[®]-profil
6IP
