

**Garant**
**Dykfræser 93°, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/2mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211813 32/2
GTIN	4045197502100
Artikelklasse	210

**Beskrivelse**
**Udførelse:**

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder. Takket være gevindtilslutning mulighed for vilkårlig forlængelse.

**Anvendelse:**

Til eliminering af fastklemning af spåner, især ved fræsning af dybe lommer.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	VCG. 2205
Samlet længde $L_{i,alt}$	47 mm
Ø $D_2$	29 mm
Skær-Ø $D_c$	32 mm
Ø $D_1$ h6	17 mm
Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Holdegevind M	M16
Antal skær Z	2
Ramplinglængde L for $\alpha_{maks}$	22,34 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	4 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	7,65 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	58 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Skafudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Dykfræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP