

Garant**Dykfræser 90°, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/3mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	211851 25/3
GTIN	4045197502179
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder. Takket være gevindtilslutning mulighed for vilkårlig forlængelse.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,9** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ø D ₂	20,7 mm
passende vendeskærsplatter	VDGT 11T2..
Samlet længde L _{i alt}	35 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Skær-Ø D _c	25 mm
Holdegevind M	M12
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	48 mm
Rampingvinkel α _{maks}	4,01 grader

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Cirkulær borefræsning a_p	3,5 mm
Ramplinglængde L for α_{\max}	21,4 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Dykfræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219801
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,9 Nm	211750 0,9