

Garant
Dykfræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 20/2mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	211847 20/2
GTIN	4045197502131
Artikelklasse	210

Beskrivelse
Udførelse:

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,9** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	VDGT 11T2..
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	85 mm
Udhængslængde L_1	35 mm
Skaft-Ø D_s h6	20 mm
Skær-Ø D_c	20 mm
Vendeplatteskruesæt	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Antal skær Z	2
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	38 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	38 mm
Cirkulær borefræsning a_p	3,5 mm
Rampingvinkel α_{maks}	5,23 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	16,4 mm

Ø D ₃	18 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Dykfræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219801