

Garant**Dykfræser 93°, med gevind, Ø D / antal skær Z: 16/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211852 16/2
GTIN	4045197648563
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder. Takket være gevindtilslutning mulighed for vilkårlig forlængelse.

Anvendelse:

Til eliminering af fastklemning af spåner, især ved fræsning af dybe lommer.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,9** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	VDGT 11T2..
Holdegevind M	M8
Ø D ₁ h ₆	8,5 mm
Vendeplatteskruesæt	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Samlet længde L _{i alt}	35 mm
Ø D ₂	12,7 mm
Skær-Ø D _c	16 mm
Antal skær Z	2
Rampingvinkel α _{maks}	6,9 grader

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	30 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Cirkulær borefræsning a_p	3,5 mm
Ramplinglængde L for α_{\max}	12,4 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Dykfræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219801