

Garant**Dykfræser 90°, med gevind, Ø D / antal skær Z: 20/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211851 20/2
GTIN	4045197502162
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder. Takket være gevindtilslutning mulighed for vilkårlig forlængelse.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,9** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₁ h ₆	10,5 mm
Ø D ₂	17,7 mm
Holdegevind M	M10
Samlet længde L _{i alt}	35 mm
passende vendeskærsplatter	VDGT 11T2..
Vendeplatteskruesæt	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Skær-Ø D _c	20 mm
Antal skær Z	2
Rampingvinkel α _{maks}	5,23 grader
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	38 mm

Cirkulær borefræsning a_p	3,5 mm
Ramplinglængde L for a_{maks}	16,4 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{maks}$	38 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Dykfræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219801
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,9 Nm	211750 0,9