

Garant**Hjørnefræser 90° kort, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 25/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215705 25/2
GTIN	4045197410559
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Hjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i alt}$	100 mm
Skær-Ø D_c	25 mm
Vendeplatteskruesæt	219811 (15IP; 5,0 Nm)
passende vendeskærsplatter	AP.. 16..
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Udhængslængde L_1	44 mm
Antal skær Z	2
Skaftudførelse	Weldon-skaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219811
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219812