

Garant**VCGT 220530 FN diamantbelagt, HB7810, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211860 ALU
GTIN	4045197555632
Artikelklasse	21B

Beskrivelse**Udførelse:**

Diamantbelagt fræsevendepatte af hensyn til højere skærehastigheder og standtider i siliciumholdige materialer.

Bemærk:

$a_{p\text{ maks.}} = 7$ mm til skrubning med $a_e = 1 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Type	ALU
Tilspænding f_z	0,25 mm
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	3 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 220530 FN
Type	HB7810
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	1900 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	680 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		