

Garant**Dykfræser 93°, med gevind, Ø D / antal skær Z: 20/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211852 20/2
GTIN	4045197648570
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder. Takket være gevindtilslutning mulighed for vilkårlig forlængelse.

Anvendelse:

Til eliminering af fastklemning af spåner, især ved fræsning af dybe lommer.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,9** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ø D ₁ h ₆	10,5 mm
Ø D ₂	17,7 mm
Skær-Ø D _c	20 mm
passende vendeskærsplatter	VDGT 11T2..
Samlet længde L _{i alt}	35 mm
Holdegevind M	M10
Antal skær Z	2
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	38 mm

Cirkulær borefræsning a_p	3,5 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	16,4 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{min}$	38 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	5,23 grader
$\varnothing D_3$	18 mm
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Dykfræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,9 Nm	211750 0,9
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219801
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP