

Garant**Fasfræser, med boring, Vinkel γ : 75grader****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 215700 75 |
| GTIN | 4045197410542 |
| Artikelklasse | 210 |

Beskrivelse**Bemærk:**

- **Anbefalede vendeskærsplatter til affasning: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Ved anvendelse af andre vendeskærsplatter kan levetid og overfladekvalitet blive reduceret.**
- **GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,0 med klinge nr. 674252 str. 15IP.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Vinkel γ | 75 grader |
| Opnåelig fashøjde h | 29,5 mm |
| Største $\varnothing D_1$ | 50,7 mm |
| effektivt skærantal Z_{eff} | 3 |
| passende vendeskærsplatter | AP.. 1604.. |
| Mulig fasbredde b | 8 mm |
| Opnåelig faslængde l | 30 mm |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Mindste \varnothing D | 35 mm |
| Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ | 60 mm |
| Holdeboring- \varnothing | 22 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 219811 (15IP; 5,0 Nm) |
| Tandtilspænding ved h_{max} | 0,11 mm |
| Antal vendeskærsplatter | 6 |
| Skaftudførelse | med boring |
| Indvendig køling | ja |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| Produkttype | Fasfræser |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Vendeplatteskruesæt 10 dele | 219811 |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm | 211750 5,0 |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |