

**Garant****VDGT 11T210 FN diamantbelagt, HB7810, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211864 ALU
GTIN	4045197555786
Artikelklasse	21B

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Diamantbelagt** fræsevendepalte af hensyn til højere skærehastigheder og standtider i siliciumholdige materialer.

**Bemærk:**

$a_{p\text{ maks.}} = 3$  mm til skrubning med  $a_e = 1 \times D$ .

**Teknisk beskrivelse**

Type	ALU
Tilspænding $f_z$	0,17 mm
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	1 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	VDGT 11T210 FN
Type	HB7810
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	egnet	1900 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	680 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		