

**Garant****Hjørnefræser 90° kort, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 40/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215705 40/4
GTIN	4045197410573
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Hjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i alt}$	115 mm
Skaft-Ø $D_s h6$	32 mm
Udhængslængde $L_1$	55 mm
Vendeplatteskruesæt	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Skær-Ø $D_c$	40 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 16..
Antal skær Z	4
Skaftudførelse	Weldon-skaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219812