

Garant**Hjørnefræser 90° lang, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 25/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215710 25/2
GTIN	4045197410580
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Hjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift.
Uden indvendig køling.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	44 mm
Vendeplatteskruesæt	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Samlet længde $L_{i alt}$	200 mm
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Skær-Ø D_c	25 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 16..
Antal skær Z	2
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	nej
Værktøjsudskiftning	PowerCard

Produkttype

Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm

211750 5,0

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP

674252 15IP

Vendeplatteskruesæt10 dele

219812

Vendeplatteskruesæt10 dele

219811