

**Garant****Fasfræser, med boring, Vinkel  $\gamma$ : 15grader****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215700 15
GTIN	4045197410504
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Bemærk:**

- **Anbefalede vendeskærsplatter til affasning: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Ved anvendelse af andre vendeskærsplatter kan levetid og overfladekvalitet blive reduceret.**
- **GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,0 med klinge nr. 674252 str. 15IP.**

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	AP.. 1604..
Vendeplatteskruesæt	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Opnåelig faslængde l	30 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$	3
Mulig fasbredde b	29,5 mm

Største $\varnothing D_1$	94 mm
Opnåelig fashøjde h	8 mm
Holdeboring- $\varnothing$	27 mm
Mindste $\varnothing D$	35,4 mm
Vinkel $\gamma$	15 grader
Tandtilspænding ved $h_{max}$	0,4 mm
Antal vendeskærspalter	6
Skaftudførelse	med boring
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219811
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0