

Garant**HM-holder, konfigurerbar, til skærehoved-Ø D: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212000 16
GTIN	4045197659231
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionsslebent holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.

System, rundløbsnøjagtighed $\leq 10 \mu\text{m}$ som følge af en kombination af konus- og plananlæg. Skaft slebet til h6 i hel længde – til individuel afkortning og fridrejning.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = $L_1 + l$; l = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050 – 210410.

Spændenøgle = nr. 219987.

Indsats til momentnøgle = nr. 219986.

Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

Skaftet kan fridrejes til $\varnothing d_{1 \text{ min.}}$

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L_1	35 mm
Til skærehoved-Ø D	16 mm
Min. fritstillet udv. $\varnothing d_1$	15,8 mm
Skaft-Ø D_5 h6	16 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	15 Nm
Samlet længde L	190 mm
Serie	TopCut
Indvendig køling	ja
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

